

# IB IL 400 CN-BRG - Leistungsbrücke



2836081

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2836081>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leistungsbrücke, für Inline-Leistungsklemmen

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2836081
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	DRI17Z
GTIN	4017918160272
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	64,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	58,9 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

# IB IL 400 CN-BRG - Leistungsbrücke

2836081

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2836081>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Brücke
------------	--------

### Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr	0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 16
Abisolierlänge	8 mm

### Maße

Breite	63 mm
Höhe	60 mm

# IB IL 400 CN-BRG - Leistungsbrücke

2836081

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2836081>



## Klassifikationen

### ETIM

ETIM 8.0

EC002584

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

32151600

2836081

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2836081>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)