

RIF-RC-12-24 UC - Steckmodul



2900949

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900949>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit RC-Glied, Eingangsspannung:
12 V AC ... 24 V AC / DC ± 20 %

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2900949
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DK6545
GTIN	4046356733106
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,89 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,76 g
Zolltarifnummer	85363010
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Steckmodul
Produktfamilie	RIFLINE complete

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	12 V AC/DC ... 24 V AC/DC
--------------------	---------------------------

Eingangsdaten

Eingangsspannungsbereich	12 V AC/DC ... 24 V AC/DC ± 20 %
Schutzbeschaltung	RC-Glied

Zulassungen

Schadgastest

Kennzeichnung	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900949>



CSA

Zulassungs-ID: 76787



UL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 113228

DNV

Zulassungs-ID: TAA000018V

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--