

# EU5C-SWD-EIP-MODTCP PXC - Datenschnittstelle



2903244

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903244>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



SmartWire-DT™ Gateway zum Anschluss an Ethernet IP oder Modbus/TCP, Adresseinstellung via DIP-Schalter oder DHCP, Anschluss bis zu 99 SmartWire-DT™ Teilnehmer.

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 2903244       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | G1 - Relais   |
| Produktschlüssel                         | DK7712        |
| GTIN                                     | 4046356728799 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 226,5 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 99,99 g       |
| Zolltarifnummer                          | 85176200      |
| Ursprungsland                            | DE            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| Produkttyp              | Gateways/Proxies |
|-------------------------|------------------|
| Isolationseigenschaften |                  |
| Überspannungskategorie  | II               |
| Verschmutzungsgrad      | 2                |

### Elektrische Eigenschaften

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Versorgung                    |                         |
| Versorgungsspannung $U_{AUX}$ | 24 V DC -15 % ... +20 % |
| Bemessungsstrom $I_{AUX}$     | 3 A                     |
| Versorgungsspannung $U_{POW}$ | 24 V DC -15 % ... +20 % |
| Bemessungsstrom $I_{POW}$     | 700 mA                  |

### Anschlussdaten

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Versorgung                 |                                             |
| Anschlussart               | Push-in-Anschluss                           |
| Leiterquerschnitt starr    | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt AWG      | 24 ... 16                                   |

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| SmartWire™-DT         |                                                 |
| Anschlussart          | Stiftleiste                                     |
| Anzahl der Anschlüsse | 1                                               |
| Polzahl               | 8                                               |
| Hinweis               | für SmartWire™-DT-DT Flachstecker SWD4-8MF2 PXC |

### Schnittstellen

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Daten: SmartWire™-DT |                      |
| Datenrate            | 125 kBd / 250 kBd    |
| Anschlussart         | Stiftleiste, 8-polig |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Daten: EtherNet/IP™ |               |
| Datenrate           | 10/100 MBit/s |
| Anschlussart        | RJ45          |

### Maße

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 35 mm  |
| Höhe   | 90 mm  |
| Tiefe  | 124 mm |

### Materialangaben

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Farbe | grün (RAL 6021) |
|-------|-----------------|

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Schutzart                                | IP20             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | -25 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |

## Normen und Bestimmungen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
|---------------------|----------|

## Montage

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig            |

2903244

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903244>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)