

FLT-ISG-BR-18 - Befestigungswinkel



2905582

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905582>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Winkel zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 18 mm.



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2905582
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz
Produktschlüssel	CL1134
GTIN	4055626002293
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	106,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	106,1 g
Zolltarifnummer	73269098
Ursprungsland	DE

FLT-ISG-BR-18 - Befestigungswinkel

2905582

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905582>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
------------	-----------------

Materialangaben


Farbe	zinkfarben
	grau (RAL 7042)
Material	St/tZn

Montage

Montageart	Schraubmontage
------------	----------------

Zeichnungen

Maßzeichnung



FLT-ISG-BR-18 - Befestigungswinkel

2905582

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905582>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27170692
ECLASS-15.0	27170692

ETIM

ETIM 9.0	EC000490
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,977 kg CO2e
---------	---------------