

VL FPM 19U - Monitor

2913021

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2913021>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



19"-LCD-Flachbildschirm (48 cm) mit resistivem Touchscreen. Mit zwei USB-Anschlüssen an der Rückseite und einem an der Vorderseite.

Produktbeschreibung

Valueline®-Flachbildschirme sind überall dort einsetzbar, wo der Bildschirm weiter entfernt aufgestellt werden soll. Sie können in einem Gehäuse (Frontplattenmontage) installiert oder an einer VESA-Halterung befestigt werden. Die VL FPM...-Flachbildschirme können mit jedem beliebigen Valueline-Box-IPC oder mit jedem Computer mit VGA- bzw. DVI-Schnittstelle betrieben werden.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2913021
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	P1 - HMIs + Industrie-PC
Produktschlüssel	DRBAAD
GTIN	4046356662321
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,4 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,4 kg
Zolltarifnummer	85249100
Ursprungsland	TW

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Monitor
------------	---------

Rechnerdaten

Prozessor	ohne Prozessor
Betriebssystem	ohne Betriebssystem
Arbeitsspeicher	ohne Arbeitsspeicher
Datenspeicher	ohne Datenspeicher
Kühlung	passiv
Steckplätze	ohne Steckplatz

Display

Display-Typ	48.3 cm / 19"-TFT
Bildschirmauflösung	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
Touch-Technologie	analog-resistiv (Polyester)
Display-Beleuchtungstyp	CCFL
Helligkeit	300 cd/m ² typisch (regelbar)
MTBF	> 50000 h
Farbpalette	16,7 Mio. Farben

Elektrische Eigenschaften

Versorgung

Versorgungsspannung	24 V DC (typisch)
Versorgungsspannungsbereich	19,2 V DC ... 28,8 V DC
Netzteil	24 V DC ±20 %
Stromaufnahme maximal	1,74 A (24 V DC)

Schnittstellen

Schnittstellen	1x USB 1.1, Typ A
	1x USB 2.0, Typ A
	1x USB frontseitig
Monitorausgang	1x DVI-D
	1x VGA
Netzwerk	ohne Netzwerk

Maße

Außenmaß

Breite / Höhe / Tiefe	489 mm / 406 mm / 48 mm (Mit Einfassung)
-----------------------	--

Einbaumaß

Breite / Höhe / Einbautiefe	444 mm / 362 mm / (Wandausschnitt)
-----------------------------	------------------------------------

VL FPM 19U - Monitor



2913021

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2913021>

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	5 % ... 95 %
Schock	15g, 11 ms, nach IEC 60068-2-27
Vibration (Betrieb)	DIN EN 60068-2-6

Montage

Montageart	Montage in Wandausschnitt oder VESA-Halterung
------------	---

VL FPM 19U - Monitor

2913021

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2913021>



Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211509
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
---	--------------------------