

# UM 72-SEFE/L - Seitenelement

2959340

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2959340>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Seitenelement, links, mit Fuß, Breite: 5 mm, Länge : 72 mm, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5



## Ihre Vorteile

- Einfache Montage
- Flexibel in Form und Größe
- Kostengünstig durch Reduzierung der Gehäuseeinzelteile

## Kaufmännische Daten

|  |                        |
|--|------------------------|
| Artikelnummer                            | 2959340                |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück               |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück               |
| Verkaufsschlüssel                        | F1 - Elektronikgehäuse |
| Produktschlüssel                         | ACHDBA                 |
| GTIN                                     | 4017918099343          |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6,65 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6,5 g                  |
| Zolltarifnummer                          | 39269097               |
| Ursprungsland                            | PL                     |

# UM 72-SEFE/L - Seitenelement



2959340

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2959340>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Produkttyp                | Aufbaugehäuse-Seitenteil |
| Gehäuseart                | Strangprofilgehäuse      |
| Gehäuseserie              | UM                       |
| Produktfamilie            | UM72                     |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein                     |

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 5 mm    |
| Höhe   | 89,6 mm |
| Tiefe  | 37,6 mm |

### Materialangaben

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Farbe (Gehäuse)                | grün (RAL 6021) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0              |
| Material Gehäuse               | PA              |
| Oberflächenbeschaffenheit      | unbehandelt     |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|   |   |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)             | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)  | -40 °C ... 55 °C  |
| Umgebungstemperatur (Montage)             | -5 °C ... 100 °C  |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 %  |

### Montage

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Montageart | Tragschienenmontage |
|------------|---------------------|

# UM 72-SEFE/L - Seitenelement

2959340

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2959340>



## Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2959340>



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E240868

2959340

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2959340>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190602 |
| ECLASS-15.0 | 27190602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

2959340

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2959340>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)