

UMK-SE 11,25 - Seitenelement



2970002

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2970002>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Universal-Modul, bestehend aus: Seitenelement, 11,25 mm breit, mit Schildchennut



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2970002
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHDCA
GTIN	4017918087531
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,09 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

UMK-SE 11,25 - Seitenelement

2970002


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2970002>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Aufbaugehäuse-Seitenteil
Gehäuseart	Strangprofilgehäuse
Gehäuseserie	UMK
Produktfamilie	UMK SE
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

Maße

Maßzeichnung	
Tiefe	15,5 mm
Länge	11,25 mm

Außenmaß

Profilbreite (außen)	77 mm
----------------------	-------

Innenmaß

Profilbreite (innen)	72,2 mm
----------------------	---------

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Gehäuse	PA
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
-------------------------------	---


UMK-SE 11,25 - Seitenelement

2970002

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2970002>



Zeichnungen



UMK-SE 11,25 - Seitenelement



2970002

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2970002>

Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2970002>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E240868

2970002

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2970002>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2970002

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2970002>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de