

VISU+ 2 - Visualisierungs-Software



2988544

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2988544>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Entwicklungslizenz für Visu+ Projekte.



Ihre Vorteile

- Zugriffsschutz mit Benutzermanagement
- Voll skalierbare Prozessbilder für die Nutzung eines Designs auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen
- Software und Projekte mehrsprachig durch Unicode-Unterstützung und Online-Umschaltung
- Volle SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-Funktionalität mit Visualisierung, Trend-Darstellung und Alarm-Management
- Datenlogging, Trenddarstellung und Rezeptverwaltung
- Skripte in VBA und IL erstellbar

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 2988544 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
| Produktschlüssel | DRDAAA |
| GTIN | 4046356479677 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 20 g |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
| Ursprungsland | DE |

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|---------------------------|--|
| Produkttyp | Visualisierungs-Software |
| Grundfunktionalität | Know-how-Schutz und Sicherheit durch Verschlüsselung der Projekte |
| | Echtzeit-Datenbank-Ankopplung mit ODBC an MS ACCESS, MS EXCEL und SQL-Server |
| | FDA CFR 21 Part 11 kompatibel |
| Erweiterte Funktionalität | Statistische Alarmfunktion |
| | Web-Client-Fähigkeit |
| | Redundanzfunktion |
| | Networking |
| | Visu+ als OPC-Server (DA & UA) |
| | Erweitertes Alarmmanagement mit SMS-, FAX-, E-Mail- und Sprachnachrichten-Funktion |

Systemeigenschaften

| | |
|------------------------------|----------------|
| Anwendungszweck der Software | Visualisierung |
|------------------------------|----------------|

Lizenzinformation

| | |
|----------------|--------------------|
| Art der Lizenz | Entwicklungslizenz |
|----------------|--------------------|

Funktionalität

| | |
|----------------------------------|--|
| Grundfunktionalität | Know-how-Schutz und Sicherheit durch Verschlüsselung der Projekte |
| | Echtzeit-Datenbank-Ankopplung mit ODBC an MS ACCESS, MS EXCEL und SQL-Server |
| | FDA CFR 21 Part 11 kompatibel |
| Erweiterte Funktionalität | Statistische Alarmfunktion |
| | Web-Client-Fähigkeit |
| | Redundanzfunktion |
| | Networking |
| | Visu+ als OPC-Server (DA & UA) |
| | Erweitertes Alarmmanagement mit SMS-, FAX-, E-Mail- und Sprachnachrichten-Funktion |
| Integrierte Funktion | Onlineprojektierung |
| | Passwortschutz |
| | Sprachumschaltung |
| | Alarmmanagement |
| | Trending |
| | OPC-Client |
| | SCADA-System |
| | Programmierschnittstelle |
| Mehrplatzfähigkeit | |
| Unterstützte Programmiersprachen | Strukturierter Text (ST) |

| | |
|-----------------------|--------------|
| | Visual Basic |
| Anzahl der I/O-Punkte | 0 |

Systemvoraussetzungen

| | |
|-----------------------------|---|
| Festplattenspeicher | min. 1 GByte (empfohlen: 2 GByte) |
| Arbeitsspeicher | min. 512 MByte (empfohlen: 1 GByte) |
| Unterstützte Browser | Internet Explorer ab Version 5.5 |
| Unterstützte Landessprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch |
| Optisches Laufwerk | DVD-ROM |
| Bildschirmauflösung | 1024 x 768 Pixel (XGA) |

Systemvoraussetzung Entwicklungsumgebung

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Bediengeräte | Tastatur, Maus |
| Betriebssystem | Windows® 11 |
| | Windows® 10 |
| | Windows® 8.1 |
| | Windows® 8 |
| | Windows® 7 |
| | Windows® Embedded Standard 7 |
| | Windows® Server 2019 |
| | Windows® Server 2016 |
| | Windows® Server 2012 R2 |
| | Windows® Server 2012 |
| | Windows® Server 2008 R2 |
| Windows® Server 2008 | |
| Windows® Server 2003 | |

Systemvoraussetzung Laufzeitumgebung

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Betriebssystem | Windows® 11 |
| | Windows® 10 |
| | Windows® 8.1 |
| | Windows® 8 |
| | Windows® 7 |
| | Windows® Embedded Standard 7 |
| | Windows® XP Embedded |
| | Windows® Server 2019 |
| | Windows® Server 2016 |
| | Windows® Server 2012 R2 |
| | Windows® Server 2012 |
| | Windows® Server 2008 R2 |
| | Windows® Server 2008 |
| | Windows® Server 2003 |
| Windows® CE 5.0 | |
| Windows® CE 6.0 | |
| Windows® Mobile | |

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242502 |
| ECLASS-15.0 | 27242502 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001416 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43231500 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de