

# VISU+ 2 RT 512 - Visualisierungs-Software



2988612

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2988612>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Laufzeitlizenz für Visu+ mit der Beschränkung auf 512 Bytes für I/O-Daten und Variablen im Scripting.

## Ihre Vorteile

- Zugriffsschutz mit Benutzermanagement
- Voll skalierbare Prozessbilder für die Nutzung eines Designs auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen
- Software und Projekte mehrsprachig durch Unicode-Unterstützung und Online-Umschaltung
- Volle SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-Funktionalität mit Visualisierung, Trend-Darstellung und Alarm-Management
- Datenlogging, Trenddarstellung und Rezeptverwaltung
- Skripte in VBA und IL erstellbar
- Steuerungsankopplung mit OPC

## Kaufmännische Daten

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer                            | 2988612                                       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                                       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                                       |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | O1 - Automatisierungssys.                     |
| Produktschlüssel                         | DRDAAB                                        |
| GTIN                                     | 4046356479707                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 25 g                                          |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22 g                                          |
| Zolltarifnummer                          | 49119900                                      |
| Ursprungsland                            | DE                                            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttyp          | Visualisierungs-Software                                                     |
| Grundfunktionalität | Know-how-Schutz und Sicherheit durch Verschlüsselung der Projekte            |
|                     | Echtzeit-Datenbank-Ankopplung mit ODBC an MS ACCESS, MS EXCEL und SQL-Server |
|                     | FDA CFR 21 Part 11 kompatibel                                                |

### Systemeigenschaften

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Anwendungszweck der Software | Visualisierung |
|------------------------------|----------------|

### Lizenzinformation

|                |                |
|----------------|----------------|
| Art der Lizenz | Laufzeitlizenz |
|----------------|----------------|

### Funktionalität

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Grundfunktionalität   | Know-how-Schutz und Sicherheit durch Verschlüsselung der Projekte            |
|                       | Echtzeit-Datenbank-Ankopplung mit ODBC an MS ACCESS, MS EXCEL und SQL-Server |
|                       | FDA CFR 21 Part 11 kompatibel                                                |
| Integrierte Funktion  | Onlineprojektierung                                                          |
|                       | Passwortschutz                                                               |
|                       | Sprachumschaltung                                                            |
| Anzahl der I/O-Punkte | 512                                                                          |

### Systemvoraussetzungen

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Festplattenspeicher         | min. 1 GByte (empfohlen: 2 GByte)                      |
| Arbeitsspeicher             | min. 1 GByte (2 GByte bei Windows Vista und Windows 7) |
| Unterstützte Browser        | Internet Explorer ab Version 5.5                       |
| Unterstützte Landessprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch            |
| Optisches Laufwerk          | DVD-ROM                                                |
| Bildschirmauflösung         | 1024 x 768 Pixel (XGA)                                 |

### Systemvoraussetzung Entwicklungsumgebung

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Bediengeräte   | Tastatur, Maus               |
| Betriebssystem | Windows® 11                  |
|                | Windows® 10                  |
|                | Windows® 8.1                 |
|                | Windows® 8                   |
|                | Windows® 7                   |
|                | Windows® Embedded Standard 7 |
|                | Windows® Server 2019         |
|                | Windows® Server 2016         |
|                | Windows® Server 2012 R2      |

# VISU+ 2 RT 512 - Visualisierungs-Software



2988612

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2988612>

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | Windows® Server 2012    |
|  | Windows® Server 2008 R2 |
|  | Windows® Server 2008    |
|  | Windows® Server 2003    |

## Systemvoraussetzung Laufzeitumgebung

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Betriebssystem | Windows® 11                  |
|                | Windows® 10                  |
|                | Windows® 8.1                 |
|                | Windows® 8                   |
|                | Windows® 7                   |
|                | Windows® Embedded Standard 7 |
|                | Windows® XP Embedded         |
|                | Windows® Server 2019         |
|                | Windows® Server 2016         |
|                | Windows® Server 2012 R2      |
|                | Windows® Server 2012         |
|                | Windows® Server 2008 R2      |
|                | Windows® Server 2008         |
|                | Windows® Server 2003         |
|                | Windows® CE 5.0              |
|                | Windows® CE 6.0              |
|                | Windows® Mobile              |

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242502 |
| ECLASS-15.0 | 27242502 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001416 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43231500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)