

# FBRI 2-5 N - Feste Brücke

3000227

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000227>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Feste Brücke, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3000227
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1Z2X
GTIN	4017918089665
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,79 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,672 g
Zolltarifnummer	85369095
Ursprungsland	PL

3000227

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000227>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schraubbrücke
Polzahl	2
Rastermaß	5 mm

### Maße

Rastermaß	5 mm
-----------	------

### Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Kupfer
Isolierstoff	PA

### Montage

Montageart	Schraubmontage
------------	----------------

3000227

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000227>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# FBRI 2-5 N - Feste Brücke



3000227

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000227>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)