

# SB 4-8-T - Schaltbrücke

3026379

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3026379>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: orange



## Kaufmännische Daten

|  |                    |
|--|--------------------|
| Artikelnummer                            | 3026379            |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück           |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück           |
| Verkaufsschlüssel                        | A1 - Reihenklemmen |
| Produktschlüssel                         | BE1Z2X             |
| GTIN                                     | 4017918351236      |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,565 g            |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 7,42 g             |
| Zolltarifnummer                          | 85369095           |
| Ursprungsland                            | PL                 |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | Schaltbrücke |
| Polzahl    | 4            |
| Rastermaß  | 8,2 mm       |
| Potenziale | 1            |

### Maße

|           |         |
|-----------|---------|
| Breite    | 31,7 mm |
| Höhe      | 15,6 mm |
| Tiefe     | 15,6 mm |
| Rastermaß | 8,2 mm  |

### Materialangaben

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Farbe        | orange (RAL 2003) |
| Material     | Kupfer            |
| Isolierstoff | PA                |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|   |   |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                   | -60 °C ... 105 °C   |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)        | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage)                   | -5 °C ... 70 °C   |
| Umgebungstemperatur (Betätigung)                | -5 °C ... 70 °C   |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 %   |

### Montage

|            |              |
|------------|--------------|
| Montageart | Steckmontage |
|------------|--------------|

# SB 4-8-T - Schaltbrücke

3026379

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3026379>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SB 4-8-T - Schaltbrücke



3026379

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3026379>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|  | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|   |  |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)