

# SK 8-D - Schirmanschlussklemme



3026861

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3026861>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schirmanschlussklemme, zur direkten Schirmauflage auf leitfähige Montageplatten, Blechstärke 1 ... 2 mm

## Ihre Vorteile

- Einfaches Handling
- Federndes, großflächiges Druckstück
- Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet
- Rändelschraube
- Schirmverbindungen sind als Komponenten nach den Anforderungen der Richtlinie und den Normen für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen nicht zertifizierungsfähig. Somit ist der Einsatz der Schirmanschlussklemmen im Ex-Bereich auch ohne eine entsprechende Zulassung und Kennzeichnung möglich.

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3026861
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7511
GTIN	4017918820251
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,438 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,25 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

# SK 8-D - Schirmanschlussklemme

3026861

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3026861>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schirmklemme
Rastermaß	12 mm
Anzahl der Anschlüsse	1
Anzahl der Reihen	1


### Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0,77 W
--	--------

### Anschlussdaten

Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment	0,6 ... 0,6 Nm

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	12 mm
Höhe	19,5 mm
Tiefe	47,2 mm
Rastermaß	12 mm

### Außenmaß

Außendurchmesser	3 mm ... 8 mm
------------------	---------------

### Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Stahl

### Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	3 mm ... 8 mm
--------------------------	---------------

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

### Montage

Montageart	direktes Anschrauben
------------	----------------------

# SK 8-D - Schirmanschlussklemme


3026861

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3026861>




## Zeichnungen

Maßzeichnung



Stanzschablone

Maßzeichnung



Bohrplan

# SK 8-D - Schirmanschlussklemme



3026861

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3026861>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

### ETIM

ETIM 9.0	EC002020
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SK 8-D - Schirmanschlussklemme



3026861

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3026861>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)