

# UK 10,3-HESI N 3POL - Sicherungshalter



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048496>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sicherungshalter, Art der Sicherung: Keramik, Sicherungstyp: 10,3 x 38 mm, Nennspannung: 690 V AC, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm<sup>2</sup>, Querschnitt: 1 mm<sup>2</sup>- 16 mm<sup>2</sup>, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

## Ihre Vorteile

- Für 10 x 38 Sicherungseinsätze nach IEC 60269-2
- Sicherungshalter zur Absicherung von bis zu 690 V AC
- Einfache Brückbarkeit
- 3-polige geblockte Ausführung

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3048496
Verpackungseinheit	4 Stück
Mindestbestellmenge	4 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1234
GTIN	4046356056069
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	139,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	184,3 g
Zolltarifnummer	85369095
Ursprungsland	FR

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sicherungsklemme
Polzahl	3
Anzahl der Anschlüsse	6
Anzahl der Reihen	3

### Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

### Elektrische Eigenschaften

Art der Sicherung	Keramik
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Sicherung	10,3 x 38 mm

### Anschlussdaten

Anzahl der Anschlüsse pro Etage	2
Nennquerschnitt	16 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M5
Anzugsdrehmoment	2 Nm
Abisolierlänge	15 mm
Lehrdorn	B6 A7
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-1 / -3
Leiterquerschnitt starr	1 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG	18 ... 6 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	1 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	18 ... 6 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	1,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	1,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	1 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	1 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,75 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse	1,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Nennstrom	32 A (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)
Belastungsstrom maximal	32 A (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)
Nennspannung	690 V AC (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)

# UK 10,3-HESI N 3POL - Sicherungshalter



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048496>

Nennquerschnitt	16 mm <sup>2</sup>
-----------------	--------------------

## Maße

Breite	52,7 mm
Höhe	79,3 mm
Tiefe	61,1 mm
Tiefe auf NS 35/7,5	64 mm
Tiefe auf NS 35/15	71,5 mm

## Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Isolierstoffgruppe	III
Isolierstoff	PA

## Mechanische Eigenschaften

### Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

## Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-1 / -3
----------------------	------------------

## Montage

Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15

# UK 10,3-HESI N 3POL - Sicherungshalter


3048496

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048496>



## Zeichnungen

Schaltplan



# UK 10,3-HESI N 3POL - Sicherungshalter



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048496>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048496>



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E244294



**CSA**

Zulassungs-ID: 274201

# UK 10,3-HESI N 3POL - Sicherungshalter



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048496>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

### ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

# UK 10,3-HESI N 3POL - Sicherungshalter



3048496

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048496>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)