

FUSE 10,3X38 15A PV A - Sicherung



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062784>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sicherung, für die Photovoltaik- Industrie nach UL 2579, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 15 A, Höhe: 38 mm, Durchmesser: 10,3 mm, Farbe: weiß

Ihre Vorteile

- Einsatz in PV-Strängen bis 1000 V DC Nennspannung
- Konzipiert gemäß der Photovoltaik-Norm UL 2579
- 10 x 38 Midget-Sicherungen zum zuverlässigen Schutz von PV-Modulen und deren Leitungssystem

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3062784
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklempen
Produktschlüssel	BE1Z4X
GTIN	4046356768221
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,13 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,82 g
Zolltarifnummer	85361050
Ursprungsland	SI

FUSE 10,3X38 15A PV A - Sicherung



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062784>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sicherung
------------	-----------

Elektrische Eigenschaften

Sicherung	15 A Midget / 10,3 x 38
-----------	-------------------------

Schmelzsicherung

Verlustleistung	2,2 W
Verlustleistung $0,7 \times I_N$	1 W
Schmelzintegral I^2t	49 A ² s
Ausschaltintegral I^2t	145 A ² s

Anschlussdaten

Anschluss gemäß Norm	IEC 60269-6
Nennstrom	15 A
Nennspannung	1000 V DC

Maße

Höhe	38 mm
Durchmesser	10,3 mm

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
-------	-----------------

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC 60269-6
----------------------	-------------

FUSE 10,3X38 15A PV A - Sicherung



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062784>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062784>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00724



UL Listed

Zulassungs-ID: E360477

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	1000 V	-	-	-

FUSE 10,3X38 15A PV A - Sicherung



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062784>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27142002
ECLASS-15.0	27142002

ETIM

ETIM 9.0	EC002704
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

FUSE 10,3X38 15A PV A - Sicherung



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062784>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de