

SKS 32-D - Schirmanschlusssklemme



3062906

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062906>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schirmanschlusssklemme, zur direkten Schirmauflage auf leitfähige Montageplatten

Ihre Vorteile

- Schirmverbindungen sind als Komponenten nach den Anforderungen der Richtlinie und den Normen für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen nicht zertifizierungsfähig. Somit ist der Einsatz der Schirmanschlusssklemmen im Ex-Bereich auch ohne eine entsprechende Zulassung und Kennzeichnung möglich.
- Drei unterschiedliche Montagearten sind möglich: auf NS 35-Tragschienen, auf Sammelschienen oder direkt auf leitfähigen Montageplatten

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3062906
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7521
GTIN	4046356562959
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	95,28 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	78,33 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

SKS 32-D - Schirmanschlussklemme



3062906

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062906>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schirmklemme
Rastermaß	32 mm
Anzahl der Anschlüsse	1
Anzahl der Reihen	1

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0,77 W
--	--------

Anschlussdaten

Anschlussart	Federkraftanschluss
Leiterquerschnitt starr	15 mm ² ... 32 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	6 ... 2 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	15 mm ² ... 32 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	6 ... 4 (umgerechnet nach IEC)

Maße

Breite	32 mm
Höhe	36 mm
Tiefe	64 mm
Rastermaß	32 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	15 mm ... 32 mm
------------------	-----------------

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Stahl

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	15 mm ... 32 mm
--------------------------	-----------------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

Montage

Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15

SKS 32-D - Schirmanschlussklemme



3062906

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062906>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

ETIM

ETIM 9.0	EC002020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SKS 32-D - Schirmanschlusssklemme



3062906

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062906>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de