

C-RCI 2,5/M5 - Ringkabelschuh



3240024

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240024>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Ringkabelschuh, blau, 1,5 ... 2,5 mm², M5

Ihre Vorteile

- Die Hülsen laufen konisch zu und ermöglichen so ein einfaches und korrektes Einführen des Leiters
- Die isolierten Ringkabelschuhe mit Kunststoffhülse sind hartgelötet und mit dem 'EASY ENTRY'-System ausgestattet

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240024
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BH3421
GTIN	4046356452014
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,964 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,945 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	CN

C-RCI 2,5/M5 - Ringkabelschuh

3240024

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240024>




Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verbinder
Produkteigenschaft	Halogenfrei
	mit "Easy Entry"-System
	Hartgelötet
	PA isoliert

Maße

Maßzeichnung	
Breite	9,5 mm
Hülsenlänge	23 mm
Länge Isolierstoffhülse	11 mm
Abisolierlänge maximal	8 mm
Abstand Mitte-Isolierstoffhülse	7,3 mm
Materialstärke min.	0,8 mm
Innenmaß Isolierkragen	4,5 mm

Innenmaß

Innendurchmesser	5,3 mm
------------------	--------

Materialangaben

Farbe	blau (RAL 5015)
Material	Kupfer
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Beschichtung	verzinnt
Isolierstoff	PA
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

Hülsenlänge	23 mm
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

optimale Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	20,00 °C 50,00 % Luftfeuchtigkeit (RH), Lagerung in der geschlossenen Originalverpackung. Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung und Wärmezufuhr.
---	---

C-RCI 2,5/M5 - Ringkabelschuh



3240024

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240024>

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 105 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-20 °C ... 100 °C
Kurzzeitemperatur	100 °C

C-RCI 2,5/M5 - Ringkabelschuh


3240024

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240024>



Zeichnungen

Maßzeichnung



C-RCI 2,5/M5 - Ringkabelschuh



3240024

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240024>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RCI 2,5/M5 - Ringkabelschuh



3240024

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240024>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de