

EC 25 - Europaklemme

3240183

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240183>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Europaklemmenleiste aus Polypropylen, weiß, zum Verbinden von starren Leitern und flexiblen Leitern mit und ohne Aderendhülse mit einem Querschnitt von 10 bis 25 mm²

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240183
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE7321
GTIN	4046356457873
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	108,64 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	108,64 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	AT

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Europaklemme
Polzahl	12
Rastermaß	16 mm
Anzahl der Anschlüsse	24
Anzahl der Reihen	1

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	3,26 W
--	--------

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	25 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M5
Anzugsdrehmoment	2 ... 3 Nm
Abisolierlänge	9 mm
Leiterquerschnitt starr	10 mm ² ... 25 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	8 ... 4 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	10 mm ² ... 25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	8 ... 4 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	4 mm ² ... 16 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	4 mm ² ... 10 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	4 mm ² ... 6 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	4 mm ² ... 6 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	2,5 mm ² ... 4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse	1,5 mm ² ... 6 mm ²
Nennstrom	101 A (bei 25 mm ² Leiterquerschnitt)
Belastungsstrom maximal	101 A (bei 25 mm ² Leiterquerschnitt)
Nennspannung	750 V
Nennquerschnitt	25 mm ²

Maße

Breite	30 mm
Höhe	28 mm
Tiefe	30 mm
Bohrlochabstand	16 mm
Rastermaß	16 mm

Materialangaben

Farbe	weiß
-------	------

EC 25 - Europaklemme



3240183

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240183>

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	-
Isolierstoff	PP

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

Technische Daten

Bohrlochabstand	16 mm
-----------------	-------

Montage

Montageart	direktes Anschrauben
------------	----------------------

EC 25 - Europaklemme

3240183

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240183>



Klassifikationen

ETIM

ETIM 8.0

EC001284

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	47cf3739-7873-4316-8f15-a57156595719