

RVT-AL/ST 4/8 - Blindniet



3240514

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240514>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Blindniete, Ø 4,0 mm, Hülsenlänge 8 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Ihre Vorteile

- Kompakter ergonomisch abgewinkelter Zangenkörper
- Zur Befestigung der Hochstrom-Wanddurchführungsklemmen RW... und UW... stehen speziell auf die Klemmen abgestimmte Niete zur Verfügung
- 3 Einsätze für Nietdurchmesser 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm und 4,8 mm ... 5,0 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240514
Verpackungseinheit	500 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BH34A1
GTIN	4046356527453
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,002 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,002 g
Zolltarifnummer	83082000
Ursprungsland	CN

RVT-AL/ST 4/8 - Blindniet



3240514

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240514>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Blindstopfen
Kopfform	Flachkopf

Maße

Durchmesser	4 mm
Bohrlochdurchmesser	4,1 mm
Materialstärke min.	3 mm
Materialstärke max.	5 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Aluminium (AlMg 3/3,5) / Stahl verzinkt
Oberflächenbeschaffenheit	verzinkt

RVT-AL/ST 4/8 - Blindniet

3240514

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240514>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de