

WP-G HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240898

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240898>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240898
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DSA
GTIN	4046356710053
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,456 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11,468 g
Zolltarifnummer	39174000
Ursprungsland	DE

WP-G HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240898

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240898>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzschlauchverschraubung
Anwendung	Kabelverschraubung
Art der Verschraubung	Schutzschlauch- Verschraubung
Kabelabgang	gerade
Gewindeart	metrisch

Maße

Breite	29,5 mm
Höhe	44,5 mm
Schlüsselweite	27 mm
Schlüsselweite Montage	27 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	16,5 mm
------------------	---------

Materialangaben

Material	PA 6
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Verschraubung	PA
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja
-----------------	----

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	Schutzschlauch- Verschraubung
-----------------------	-------------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 120 °C

WP-G HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240898

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240898>

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240898>



UL Recognized
Zulassungs-ID: E86359



LR



VDE Zeichengenehmigung

WP-G HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240898

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240898>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-G HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240898

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240898>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de