

g

3240900

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240900>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240900
Verpackungseinheit	25 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DSA
GTIN	4046356710077
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	24,13 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	16,92 g
Zolltarifnummer	39174000
Ursprungsland	DE

g

3240900

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240900>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzschlauchverschraubung
Anwendung	Kabelverschraubung
Art der Verschraubung	Schutzschlauch- Verschraubung
Ausführung	Außengewinde
Kabelabgang	gerade
Gewindeart	metrisch

### Maße

Breite	44 mm
Höhe	51 mm
Schlüsselweite	40 mm
Schlüsselweite Montage	40 mm

### Außenmaß

Außendurchmesser	29 mm
------------------	-------

### Materialangaben

Material	PA 6
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Verschraubung	PA
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei

### Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja
-----------------	----

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Art der Verschraubung	Schutzschlauch- Verschraubung
-----------------------	-------------------------------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 120 °C

g

3240900

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240900>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240900>



**UL Recognized**  
Zulassungs-ID: E86359



LR



VDE Zeichengenehmigung

g

3240900

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240900>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

### ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

g

3240900

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240900>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)