

# WP-GA HF IP66 M32 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240928

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240928>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gewinkelt



## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 3240928                 |
| Verpackungseinheit                       | 25 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 25 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | AF7DSA                  |
| GTIN                                     | 4046356710350           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 30,36 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 30,36 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 39174000                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

# WP-GA HF IP66 M32 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240928

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240928>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkttyp            | Schutzschlauchverschraubung   |
| Anwendung             | Kabelverschraubung            |
| Art der Verschraubung | Schutzschlauch- Verschraubung |
| Kabelabgang           | gewinkelt                     |
| Gewindeart            | metrisch                      |

### Maße

|             |       |
|-------------|-------|
| Breite      | 37 mm |
| Höhe        | 57 mm |
| Länge       | 59 mm |
| Durchmesser | 37 mm |

### Materialangaben

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Material                       | PA 6                               |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2                                 |
| Material Verschraubung         | PA                                 |
| Inhaltsstoffe                  | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |

### Kabel / Leitung

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfreiheit | ja |
|-----------------|----|

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Art der Verschraubung | Schutzschlauch- Verschraubung |
|-----------------------|-------------------------------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart                     | IP66              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C |

# WP-GA HF IP66 M32 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240928

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240928>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240928>



**UL Recognized**  
Zulassungs-ID: E86359



LR



VDE Zeichengenehmigung

# WP-GA HF IP66 M32 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240928

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240928>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430311 |
| ECLASS-15.0 | 27430311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001178 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# WP-GA HF IP66 M32 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240928

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240928>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)