

# WP-GT BRASS M32 - Schutzschlauchverschraubung



3241035

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241035>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP40



## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 3241035                 |
| Verpackungseinheit                       | 2 Stück                 |
| Mindestbestellmenge                      | 2 Stück                 |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | AF7DSA                  |
| GTIN                                     | 4046356711715           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 123 g                   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 123 g                   |
| Zolltarifnummer                          | 74122000                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkttyp            | Schutzschlauchverschraubung   |
| Art der Verschraubung | Schutzschlauch- Verschraubung |
| Kabelabgang           | gerade                        |
| Gewindeart            | metrisch                      |

### Maße

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Breite                 | 46 mm |
| Höhe                   | 43 mm |
| Länge                  | 43 mm |
| Schlüsselweite         | 43 mm |
| Schlüsselweite Montage | 43 mm |

### Außenmaß

|                  |       |
|------------------|-------|
| Außendurchmesser | 36 mm |
|------------------|-------|

### Innenmaß

|                  |         |
|------------------|---------|
| Innendurchmesser | 27,5 mm |
|------------------|---------|

### Materialangaben

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Farbe                  | messingfarben       |
| Material               | Messing, vernickelt |
| Material Verschraubung | Messing, vernickelt |
| Inhaltsstoffe          | halogenfrei         |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Art der Verschraubung | Schutzschlauch- Verschraubung |
|-----------------------|-------------------------------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart                     | IP40              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 250 °C |

# WP-GT BRASS M32 - Schutzschlauchverschraubung



3241035

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241035>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241035>



VDE Zeichengenehmigung

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430310 |
| ECLASS-15.0 | 27430310 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001180 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 40141700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | da9e58dc-81ba-47d4-a5e1-f5b2b52a281c |