

WP-G BRASS IP40 PG7 - Schutzschlauchverschraubung



3241037

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241037>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabelverschraubung aus Messing mit Pg-Gewinde, Schutzklasse IP40



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3241037
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DSA
GTIN	4046356711739
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14,18 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14,18 g
Zolltarifnummer	74122000
Ursprungsland	DE

WP-G BRASS IP40 PG7 - Schutzschlauchverschraubung



3241037

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241037>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzschlauchverschraubung
Kabelabgang	gerade
Gewindeart	Pg

Maße

Breite	19 mm
Höhe	28 mm
Länge	28 mm
Schlüsselweite	15 mm
Schlüsselweite Montage	15 mm 17 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	10 mm
------------------	-------

Innenmaß

Innendurchmesser	6 mm
------------------	------

Materialangaben

Material	Messing, vernickelt
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

WP-G BRASS IP40 PG7 - Schutzschlauchverschraubung



3241037

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241037>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241037>



VDE Zeichengenehmigung

WP-G BRASS IP40 PG7 - Schutzschlauchverschraubung



3241037

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241037>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27430310
ECLASS-15.0	27430310

ETIM

ETIM 9.0	EC001180
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

3241037

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241037>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	2c0c77f5-f5cc-4570-b11f-4c4c747ce97c

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de