

WP-OR PG36 - Dichtring

3241200

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241200>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Dichtring, für Gewinde Pg36, Farbe: schwarz



Ihre Vorteile

- Die O-Ringe aus Perbunan ermöglichen durch ihre Eigenschaften wie Beständigkeit gegen Öl und die Abdichtung gegen Wasser und Staub ein großes Einsatzspektrum

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3241200
Verpackungseinheit	25 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DSA
GTIN	4046356786065
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,955 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,955 g
Zolltarifnummer	40169300
Ursprungsland	DE

WP-OR PG36 - Dichtring

3241200

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241200>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Dichtung
Gewindeart	Pg36

Maße

Höhe	2,5 mm
Gewindeart Anschlussseite	Pg36

Innenmaß

Innendurchmesser	44 mm
------------------	-------

Materialangaben

Material	Perbunan
----------	----------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 120 °C
-------------------------------	-------------------

WP-OR PG36 - Dichtring

3241200

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241200>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

ETIM

ETIM 9.0	EC001181
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--