

C-RCEI 6/M10 - Ringkabelschuh



3241214

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241214>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Ringkabelschuh, gelb, 4 ... 6 mm², M10, mit eingebrachter Kupferhülse, für Isolationscrimp

Ihre Vorteile

- Die Hülsen laufen konisch zu und ermöglichen so ein einfaches und korrektes Einführen des Leiters
- Durch die zusätzlich eingebrachte Kupferhülse (Isolationscrimp) wird die mechanische Belastbarkeit der Verbindung deutlich erhöht

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3241214
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BH3421
Katalogseite	Seite 493 (C-3-2019)
GTIN	4046356826198
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,724 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,724 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	TW

C-RCEI 6/M10 - Ringkabelschuh

3241214

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241214>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verbinder
Produkteigenschaft	Halogenfrei
	Konisch zulaufende Leitereinführung
	Hartgelötet
	PA isoliert

Maße

Maßzeichnung	
Breite	15 mm
Hülsenlänge	34,2 mm
Länge Isolierstoffhülse	13 mm
Abstand Mitte-Isolierstoffhülse	13,7 mm
Materialstärke min.	1 mm
Innenmaß Isolierkragen	6,5 mm

Innenmaß

Innendurchmesser	10,5 mm
------------------	---------

Materialangaben

Farbe	gelb (RAL 1018)
Material	Kupfer
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Beschichtung	verzinnt
Isolierstoff	PA
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

Hülsenlänge	34,2 mm
-------------	---------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

optimale Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	20,00 °C 50,00 % Luftfeuchtigkeit (RH), Lagerung in der geschlossenen Originalverpackung. Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung und Wärmezufuhr.
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 105 °C

C-RCEI 6/M10 - Ringkabelschuh



3241214

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241214>

Umgebungstemperatur (Montage)	-20 °C ... 100 °C
Kurzzeitemperatur	100 °C

C-RCEI 6/M10 - Ringkabelschuh


3241214

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241214>



Zeichnungen

Maßzeichnung



C-RCEI 6/M10 - Ringkabelschuh



3241214

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241214>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--