

WP-CN PA PG29 BK - Gegenmutter

3241229

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241229>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gegenmutter, für Gewinde Pg29, Farbe: schwarz



Ihre Vorteile

- Die Gegenmuttern aus Polyamid werden zum Kontern von Schutzschlauchverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde verwendet.

Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer | 3241229 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | AF7DSA |
| GTIN | 4046356868099 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6,44 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6,44 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |

WP-CN PA PG29 BK - Gegenmutter



3241229

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241229>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|-------------|
| Produkttyp | Flachmutter |
| Gewindeart | Pg29 |

Maße

| | |
|---------------------------|------|
| Höhe | 7 mm |
| Gewindeart Anschlussseite | Pg29 |

Materialangaben

| | |
|----------|-----------------------------|
| Material | Polyamid glasfaserverstärkt |
|----------|-----------------------------|

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
|-------------------------------|-------------------|

3241229

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241229>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140807 |
| ECLASS-15.0 | 27140807 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000879 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161700 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|