

HC-RBO 10 - Abdeckhaube

3247970

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3247970>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Abdeckhaube, Tiefe: 67,7 mm, Breite: 40,8 mm, Höhe: 115,2 mm, Farbe: grau



Kaufmännische Daten

| | |
|--|--------------------|
| Artikelnummer | 3247970 |
| Verpackungseinheit | 6 Stück |
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
| Produktschlüssel | BE1Z1X |
| GTIN | 4046356586382 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 39,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 30,85 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | IN |

HC-RBO 10 - Abdeckhaube

3247970

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3247970>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|--------------|
| Produkttyp | Abdeckprofil |
|------------|--------------|

Maße

| | |
|--------|----------|
| Breite | 40,8 mm |
| Höhe | 115,2 mm |
| Tiefe | 67,7 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |

HC-RBO 10 - Abdeckhaube

3247970

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3247970>



Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC004591 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

HC-RBO 10 - Abdeckhaube

3247970

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3247970>



Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de