

# BMK 20X 8 YE - Gewebeatikettenbogen



5031388

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5031388>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gewebeatikettenbogen, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 270, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm



## Ihre Vorteile

- In unterschiedlichen Abmaßen lieferbar
- Selbstklebende Etiketten zum Beschriften von Hand oder mit dem Plotter
- Sichere Haftung auch auf gebogenen oder unebenen Oberflächen sowie um die Ecke
- Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMK ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5031388
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2414
GTIN	4017918095413
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,29 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,6 g
Zolltarifnummer	39199080
Ursprungsland	BE

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

#### Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	270
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	9
Kennzeichnungstechnologie	Plotter

### Montage

Montageart	kleben
------------	--------

### Materialangaben

Stärke Folie	66 µm
Stärke Klebstoff	27,9 µm
Kleber	Acrylat
Farbe	gelb (RAL 1018)
Material	Polyesterfolie
Material Basiselement	Polyesterfolie
Inhaltsstoffe	silikonfrei

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	< 26 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	60 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)
Lagerfähigkeit	2 Jahre

### Maße

Breite	20 mm
Höhe	8 mm
Tiefe	0,094 mm

#### Textfeld

Textfeldbreite	20 mm
Textfeldhöhe	8 mm

### Hinweise

Allgemein	CMS beschriftbar
-----------	------------------

# BMK 20X 8 YE - Gewebeatikettenbogen



5031388

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5031388>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

### ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# BMK 20X 8 YE - Gewebeatikettenbogen



5031388

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5031388>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)