

# SSMK 60X18 - Schaltschrankmarker

5032439

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5032439>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schaltschrankmarker, Größe: 60 x 18 mm, Schriftfeldgröße: 56 x 14 mm, 2 Befestigungslöcher M3, inklusive 1 x ES-SSMK-GB 60 x 18

## Ihre Vorteile

- Die Einsteckstreifen ES-SSMK ... lassen sich mit dem CMS-P1-PLOTTER und dem Magazin CMS-P1-PAD beschriften
- Die Beschriftung ist gegen äußere Einwirkungen geschützt
- Der Grundträger besitzt zwei Befestigungslöcher zum Anschrauben
- Schaltschrankmarker bestehend aus transparenter Kappe und Grundträger
- Das beschriftete Einsteckschild wird in die Kappe gelegt und diese mit dem Grundträger verrastet

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5032439
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG241B
GTIN	4017918095802
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,636 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,636 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

## Technische Daten

### Hinweise

Allgemein	CMS beschriftbar
-----------	------------------

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schildchenträger
------------	------------------

### Maße

Breite	60,23 mm
Höhe	18 mm
Tiefe	4,5 mm

### Materialangaben

Farbe	mehrfarbig
	weiß (RAL 9010)
	transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Basiselement	PC
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

### Mechanische Eigenschaften

#### Technische Daten

Bohrlochabstand	40,00 mm
-----------------	----------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 115 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)

### Montage

Montageart	schrauben, nieten
------------	-------------------

# SSMK 60X18 - Schaltschrankmarker



5032439

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5032439>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

### ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# SSMK 60X18 - Schaltschrankmarker



5032439

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5032439>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)