

# BMKL 15X 9 YE - Etikettenbogen DIN-A4



5032497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5032497>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 290, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 15 mm



## Ihre Vorteile

- Diese Etiketten sind speziell für den Laserdrucker entwickelt worden
- Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMKL ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern
- Die Materialdatei kann unter der Software CLIP PROJECT unter Downloads - "Software update - Marking" heruntergeladen werden
- Für die individuelle Gestaltung von Etiketten sind die ungestanzten SK-U...-Bögen erhältlich

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5032497
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2414
GTIN	4017918095840
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14,92 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14,38 g
Zolltarifnummer	39199080
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

#### Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	290
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	10
Kennzeichnungstechnologie	Office Laserdruck

### Montage

Montageart	kleben
------------	--------

### Materialangaben


Farbe	gelb (RAL 1018)
Material	Polyester
Material Basiselement	Polyester
Inhaltsstoffe	silikonfrei

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	20 °C ... 25 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	40 % ... 50 %
Lagerfähigkeit	2 Jahre

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	15 mm
Höhe	9 mm
Tiefe	0,09 mm

#### Textfeld

Textfeldbreite	15 mm
Textfeldhöhe	9 mm

### Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

# BMKL 15X 9 YE - Etikettenbogen DIN-A4

5032497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5032497>



## Hinweise

Allgemein

Druckbild kann je nach Laserdrucker variieren


# BMKL 15X 9 YE - Etikettenbogen DIN-A4

5032497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5032497>

## Zeichnungen

### Maßzeichnung



5032497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5032497>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

### ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

5032497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5032497>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)