

# BN-ZB 6,2/WH-100:UNBEDRUCKT - Bezeichnungsnagel-Zackband



5060867

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5060867>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Bezeichnungsnagel-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: stecken, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 4 mm

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5060867
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2112
GTIN	4017918096090
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,297 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,26 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

# BN-ZB 6,2/WH-100:UNBEDRUCKT - Bezeichnungsnagel-Zackband



5060867

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5060867>

## Technische Daten

### Hinweise

Allgemein	CMS beschriftbar
-----------	------------------

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Klemmenmarker unbeschriftet
------------	-----------------------------

### Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	1000
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	10
Kennzeichnungstechnologie	Plotter

### Maße

Breite	4 mm
Höhe	3,97 mm
Tiefe	5,5 mm

### Textfeld

Textfeldbreite	4 mm
Textfeldhöhe	4 mm

### Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Basiselement	PA
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
-------------------	--

#### Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

### Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

# BN-ZB 6,2/WH-100:UNBEDRUCKT - Bezeichnungsnagel-Zackband



5060867

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5060867>

## Montage

Montageart

stecken

# BN-ZB 6,2/WH-100:UNBEDRUCKT - Bezeichnungsnagel-Zackband



5060867

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5060867>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

### ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# BN-ZB 6,2/WH-100:UNBEDRUCKT - Bezeichnungsnagel-Zackband



5060867

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5060867>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)