

# BLUEMARK MAG AI-WM - Magazin



5146567

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146567>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Magazin für BLUEMARK-Drucker, zur Aufnahme von 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>-Aderendhülsen mit beschriftbarem Isolierkragen



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5146567
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BG121Z
GTIN	4046356547567
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	47 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	47 g
Zolltarifnummer	90179000
Ursprungsland	DE

5146567

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146567>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Magazin
------------	---------

### Maße

Breite	76 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	4 mm

### Materialangaben

Farbe	grau
-------	------

5146567

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146567>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	19140615
ECLASS-15.0	19140615

### ETIM

ETIM 9.0	EC001675
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

5146567

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146567>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)