

BLUEMARK MAG AI-WM 2,5 - Magazin



5146640

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146640>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Magazin für BLUEMARK-Drucker, zur Aufnahme von 2,5 mm² Aderendhülsen mit beschriftbarem Isolierkragen



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5146640
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BG121Z
GTIN	4046356591812
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	31,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	31,2 g
Zolltarifnummer	90179000
Ursprungsland	DE

BLUEMARK MAG AI-WM 2,5 - Magazin



5146640

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146640>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Magazin
------------	---------

Maße

Breite	76 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	4 mm

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140615
ECLASS-15.0	19140615

ETIM

ETIM 9.0	EC001675
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

5146640

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146640>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de