

FBI 100- 6 - Puente fijo

0201650

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0201650>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Puente fijo, paso: 6,2 mm, número de polos: 100, color: plateado

Datos comerciales

Código de artículo	0201650
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	BE1Z2X
Clave de producto	BE1Z2X
GTIN	4017918252021
Peso por unidad (incluido el embalaje)	163,33 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	162,398 g
Número de tarifa arancelaria	85369095
País de origen	CN

FBI 100- 6 - Puente fijo

0201650

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0201650>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Puente roscado
Número de polos	100
Paso	6,2 mm

Dimensiones

Paso	6,2 mm
------	--------

Datos del material

Color	plateado
Material	Cobre
Material aislante	PA

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
-----------------	---------------------

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---