

# FB 4-10 - Puente fijo

0203182

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0203182>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Puente fijo, número de polos: 4, color: plateado



## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 0203182       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BE1Z2X        |
| Clave de producto                         | BE1Z2X        |
| GTIN                                      | 4017918253677 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 15,21 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 14,8 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | DE            |

# FB 4-10 - Puente fijo

0203182

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0203182>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Tipo de producto | Puente roscado |
| Número de polos  | 4              |

### Datos del material

|          |          |
|----------|----------|
| Color    | plateado |
| Material | Cu       |

# FB 4-10 - Puente fijo

0203182  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0203182>



## Clasificaciones

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121426 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|