

EMLC (25,4X12,7)R YE - Etiqueta de tejido

0800238

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800238>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Etiqueta de tejido, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 2500, altura del campo de texto: 12,7 mm, anchura del campo de texto: 25,4 mm

Sus ventajas

- La etiqueta EMLC está compuesta por una lámina de tejido con bajas fuerzas de recuperación
- Permite pegar etiquetas en cantos y curvaturas
- En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLC ... de forma personalizada

Datos comerciales

Código de artículo	0800238
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG2411
Clave de producto	BG2411
GTIN	4046356570800
Peso por unidad (incluido el embalaje)	277 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	277 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

EMLC (25,4X12,7)R YE - Etiqueta de tejido



0800238

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800238>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Característica del producto	Baja fuerza de recuperación
-----------------------------	-----------------------------

Rotulación

Número de índices individuales	2500
Número de etiquetas individuales por línea	2
Tecnología de marcado	Transferencia térmica para rollos

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

Datos del material

Color	amarillo (RAL 1018)
Material	PA
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 125 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)
Período de conservación	2 años

Dimensiones

Anchura	25,4 mm
Altura	12,7 mm
Profundidad	0,15 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	25,4 mm
Altura del campo de texto	12,7 mm

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

EMLC (25,4X12,7)R YE - Etiqueta de tejido

0800238

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800238>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLC (25,4X12,7)R YE - Etiqueta de tejido



0800238

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800238>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es