

ESL 29X8 - Tira insertable de rotulación



0808257

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0808257>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tira insertable de rotulación, hoja, blanco, sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, CMS-P1-PLOTTER, Perforado, clase de montaje: insertar, Número de índices individuales: 174, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 29 mm



Sus ventajas

- Phoenix Contact: marcadores de cables de plástico KMK, KMK 2, KMK HP (29x8) y KMK UV (29x8)
- Su contorno especial hace que los rótulos insertables ESL-29x8 se adapten de forma óptima a los soportes de rotulación KMK ... (29x8)
- El archivo de materiales puede descargarse en el software PROJECT COMPLETE Marking en Descargas - «Software update - Marking».

Datos comerciales

Código de artículo	0808257
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2314
Clave de producto	BG2314
GTIN	4017918171490
Peso por unidad (incluido el embalaje)	14,26 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	12,616 g
Número de tarifa arancelaria	39206219
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Generalidades	El formato de impresión puede variar en función de la impresora láser
---------------	---

Propiedades del artículo

Rotulación

Número de índices individuales	174
Número de etiquetas individuales por línea	6

Dimensiones

Anchura	29,5 mm
Altura	8,35 mm
Profundidad	0,15 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	29 mm
Altura del campo de texto	8 mm

Datos del material

Grosor de lámina	135 µm
Color	blanco (RAL 9010)
Material	Folio de poliéster
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	insertar
-----------------	----------

ESL 29X8 - Tira insertable de rotulación



0808257

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0808257>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ESL 29X8 - Tira insertable de rotulación



0808257

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0808257>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es