ESL 62X10 - Tira insertable de rotulación

0809492

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0809492

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tira insertable de rotulación, hoja, blanco, sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: insertar, Número de índices individuales: 72, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 62 mm

Sus ventajas

- El archivo de materiales puede descargarse en el software CLIP PROJECT bajo Descargas - "Software update - Marking"
- Rótulos insertables para marcadores de cables de plástico

Datos comerciales

Código de artículo	0809492
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG2414
Clave de producto	BG2414
GTIN	4017918194420
Peso por unidad (incluido el embalaje)	31,42 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	31,42 g
Número de tarifa arancelaria	39206219
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Generalidades	El formato de impresión puede variar en función de la impresora láser

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornes sin rotular
Campo de empleo	Phoenix Contact: tiras de rotulación para módulos Inline

Rotulación

Número de índices individuales	72
Número de etiquetas individuales por línea	3

Dimensiones

Anchura	62,55 mm
Altura	10,20 mm
Profundidad	0,15 mm
Longitud	10 mm

Datos del material

Grosor de lámina	135 µm
Color	blanco (RAL 9010)
Material	Folio de poliéster
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montaje

Tipo de montaje	insertar

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es