

# ZBF 15 CUS - Tira de cinta Zack plana



0825019

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825019>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tira de cinta Zack plana, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 15 mm, Número de índices individuales: 5, altura del campo de texto: 15,1 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

## Sus ventajas

- El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
- Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
- Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad

## Datos comerciales

Código de artículo	0825019
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG8112
Clave de producto	BG8112
GTIN	4046356357562
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,685 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,461 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	ES

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornes rotulado
Paso	15 mm

### Rotulación

Número de índices individuales	5
Número de etiquetas individuales por línea	5
Número de tiras de señalización	1

### Montaje

Tipo de montaje	encajar en ranura para índice plana
-----------------	-------------------------------------

### Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
---------------------------------	-------------------

### Dimensiones

Anchura	15 mm
Paso	15 mm

#### Campo de texto


Anchura del campo de texto	5,15 mm
Altura del campo de texto	15,1 mm

### Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

## Dibujos

Plano esquemático



① longitudinal = horizontal

② transversal = vertical = perpendicular

# ZBF 15 CUS - Tira de cinta Zack plana



0825019

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825019>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

### ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# ZBF 15 CUS - Tira de cinta Zack plana



0825019

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825019>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)