

ZB 9:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack



0829127
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0829127>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 9 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 9 mm

Sus ventajas

- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
- El sistema de tiras Zack ZB permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas

Datos comerciales

Código de artículo	0829127
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2112
Clave de producto	BG2112
GTIN	4046356546423
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,25 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,954 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Generalidades	rotulable con CMS
Generalidades	rotulable con CMS

Propiedades del artículo

Paso	9 mm
------	------

Rotulación

Número de índices individuales	10
Número de etiquetas individuales por línea	10
Número de tiras de señalización	10

Dimensiones

Anchura	9 mm
Altura	10,5 mm
Profundidad	4,2 mm
Paso	9 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	9 mm
Altura del campo de texto	10,5 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	PA
	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611
	DIN VDE 0611

Montaje

ZB 9:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack




0829127

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0829127>

Tipo de montaje	enclavar
-----------------	----------

Dibujos

Plano esquemático



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,017 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es