

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Tenaza de crimpado



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212066>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pinza de crimpado de terminales de cable en tubo CU no aislados (DIN 46235), 10 mm² ... 25 mm², engarce HEX

Sus ventajas

- CRIMPFOX-RC 10 y ...RCT 25-1 completan la gama de tenazas para prensar terminales de cable no aislados y terminales de cable en tubo aislados
- Todas las pinzas de este diseño reducen el esfuerzo de compresión en un 25 %

Datos comerciales

Código de artículo	1212066
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3133
Clave de producto	BH3133
GTIN	4046356454063
Peso por unidad (incluido el embalaje)	661,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	661,6 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Tenaza de crimpado



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212066>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste HEX
Característica del producto	Crimpado de conectores normalizados según DIN 46235
	Fuerza de accionamiento hasta un 25 % menor

Punto de engaste 1

Sección máx.	10 mm ²
AWG máx.	8
Diámetro exterior	7,00 mm
Diámetro interior	4,50 mm

Punto de engaste 2

Sección máx.	16 mm ²
AWG máx.	6
Diámetro exterior	8,50 mm
Diámetro interior	5,50 mm

Punto de engaste 3

Sección máx.	25 mm ²
AWG máx.	4
Diámetro exterior	10,00 mm
Diámetro interior	7,00 mm

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	10 mm ² ... 25 mm ²
Gama de secciones AWG	7 ... 2/0

Dimensiones

Anchura	25 mm
Altura	68 mm
Longitud	256 mm

Datos del material

Color	negro
-------	-------

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Tenaza de crimpado



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212066>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212066>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Tenaza de crimpado



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212066>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Tenaza de crimpado



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212066>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es