

RC-07P1NS20000 - Inserto de contactos

1594515

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1594515>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos, M23, número de polos: 7, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión por tornillo, serie: NC, RC, RM, TU, UC

Datos comerciales

Código de artículo	1594515
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABRAFU
Clave de producto	ABRAFU
GTIN	4046356276047
Peso por unidad (incluido el embalaje)	16,65 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	10,92 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

RC-07P1NS20000 - Inserto de contactos



1594515

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1594515>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Aplicación	Señal
Número de polos	7
Cara de enchufe	7
Codificación	N
Tipo de rosca	M23

Propiedades eléctricas

Contacto: Grupo de contacto 1

Diámetro de contacto	2 mm
Corriente nominal I_N	20 A (en caso de sección de conexión máx.)
Tensión nominal U_N	48 V AC
	74 V DC
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
------------------	-----------------------

Conectores

Sentido de giro	Estándar
-----------------	----------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	50
-------------------	----

RC-07P1NS20000 - Inserto de contactos


1594515

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1594515>



Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos


RC-07P1NS20000 - Inserto de contactos



1594515

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1594515>

Plano esquemático



RC-07P1NS20000 - Inserto de contactos



1594515

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1594515>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a), 6(a)-I, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	01dafdd9-db7f-4a4e-9d00-fdebd7e9171d