

UC-0000000R3DU - Carcasa para conector circular



1606058

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1606058>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa para conector circular, serie: UC, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 10 mm... 14 mm, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del cuarto trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Datos comerciales

Código de artículo	1606058
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	ABRAIE
Clave de producto	ABRAIE
GTIN	4046356257039
Peso por unidad (incluido el embalaje)	112,175 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	106,571 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

UC-0000000R3DU - Carcasa para conector circular



1606058

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1606058>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Serie	UC
Aplicación	Señal
Cara de enchufe	12
Apantallado	sí
Tipo de rosca	M23

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
------------------	-------------------

Datos del material

Material Carcasa	GD-Zn
Material Piezas torneadas	CuZn
Material Superficie de la carcasa	Ni
Material Junta	FPM (Anillo en O)
Material junta	FPM o NBR o EPDM

Conectores

Construcción	recto
--------------	-------

Cable/línea


Diámetro exterior del cable	10 mm ... 14 mm
-----------------------------	-----------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 125 °C
Altitud	2000 m

Dibujos



UC-0000000R3DU - Carcasa para conector circular



1606058

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1606058>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	83d8e663-08cd-40b4-ab4c-4b9ba002e8f3