SM-7EP1N8A9L05 - Conector de acoplamiento

1607068

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607068

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Conector de acoplamiento, recto largo, Bloqueo por tornillo, M40, número de polos: 4+3+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 21 mm ... 25,5 mm, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SM

Datos comerciales

Código de artículo	1607068
Unidad de embalaje	12 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABRBGG
Clave de producto	ABRBGG
GTIN	4046356255134
Peso por unidad (incluido el embalaje)	582,333 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	582,333 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Serie	SM
Aplicación	Potencia
Cara de enchufe	4+3+PE
Apantallado	sí
Tipo de rosca	M40

Propiedades eléctricas

Contacto: Grupo de contacto 1

Diámetro de contacto	3,6 mm
Corriente nominal I_N	70 A
Tensión nominal U_N	630 V
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada

Conectores

Construcción	recto largo

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	21 mm ... 25,5 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
Altitud	3000 m

Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es