

IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC - Convertidor de fibra óptica



2732635

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2732635>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Convertidor de fibra óptica INTERBUS para la conversión de la interfaz Remote-OUT a fibra óptica, regulación de la potencia óptica de emisión, salida de fibra óptica a la derecha

Sus ventajas

- Convertidor para fibra óptica INTERBUS

Datos comerciales

Código de artículo	2732635
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DREDDA
Clave de producto	DREDDA
GTIN	4017918426699
Peso por unidad (incluido el embalaje)	57,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	50 g
Número de tarifa arancelaria	85176200
País de origen	DE

IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC - Convertidor de fibra óptica



2732635

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2732635>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Convertidor de medios
------------------	-----------------------

Interfaces

Señal	INTERBUS
-------	----------

Datos: cable de fibra óptica

Tipo de conexión	F-SMA
Longitud de onda	660 nm
Medio de transmisión	Fibra óptica

Datos: Bus remoto de entrada

Sistema bus	INTERBUS
Velocidad de transmisión	500 kBit/s
Tipo de conexión	Conector macho D-SUB 9
Longitud de transmisión	35 m (Sistema de 50 m sin diagnóstico de tramos óptico) 50 m (Sistema de 70 m con diagnóstico de tramos óptico)

Dimensiones

Anchura	65 mm
Altura	16 mm
Profundidad	59 mm

Datos del material

Color	verde
-------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 55 °C

IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC - Convertidor de fibra óptica



2732635

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2732635>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0

27242208

ETIM

ETIM 9.0

EC001423

UNSPSC

UNSPSC 21.0

32151700

2732635

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2732635>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	f44f7c6f-b148-47c6-8b00-2b7f47a7f6b2

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es