

VL FPM 19U - Monitor



2913021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2913021>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pantalla plana LCD de 19" (48 cm) con pantalla táctil resistiva. Con dos conexiones USB en la parte trasera y una en la delantera.

Descripción del producto

Las pantallas planas Valueline® se pueden emplear allí donde la pantalla se deba colocar alejada. Se pueden instalar en una carcasa (montaje en panel frontal) o en un soporte VESA. Las pantallas planas VL FPM... se pueden manejar con cualquier Box IPC Valueline o con cualquier ordenador con interfaz VGA o DVI.

Datos comerciales

Código de artículo	2913021
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRBAAD
Clave de producto	DRBAAD
GTIN	4046356662321
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3,4 kg
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,4 kg
Número de tarifa arancelaria	85299096
País de origen	TW

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pantalla
------------------	----------

Datos del ordenador

Procesador	sin procesador
Sistema operativo	sin hay sistema operativo
Memoria principal	sin memoria principal
Memoria de datos	sin memoria de datos
Refrigeración	pasivo
Puertos	sin puesto enchufable

Pantalla

Tipo de pantalla	48.3 cm / 19"-TFT
Resolución de la pantalla	1280 x 1024 Píxel(es) (SXGA)
Tecnología Touch	analógico-resistivo (poliéster)
Tipo de iluminación de la pantalla	CCFL
Brillo	300 cd/m ² típico (regulable)
MTBF	> 50000 h
Gama de colores	16,7 millones de colores

Propiedades eléctricas

Alimentación

Tensión de alimentación	24 V DC (típico)
Tensión de alimentación	19,2 V DC ... 28,8 V DC
Fuente de alimentación	24 V DC ±20 %
Absorción de corriente máxima	1,74 A (24 V DC)

Interfaces

Interfaces	1x USB 1.1, Typ A
	1x USB 2.0, Typ A
	1x USB en el lado frontal
Salida de monitor	1x DVI-D
	1x VGA
Red	sin red

Dimensiones

Dimensiones exteriores

Anchura / Altura / Profundidad	489 mm / 406 mm / 48 mm (Con borde)
--------------------------------	-------------------------------------

Medida de montaje

Anchura / Altura / Profundidad de montaje	444 mm / 362 mm / (Corte de pared)
---	------------------------------------

VL FPM 19U - Monitor



2913021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2913021>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior)
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	5 % ... 95 %
Choque	15g, 11 ms, según IEC 60068-2-27
Vibración (servicio)	DIN EN 60068-2-6

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en segmento de muro o fijación VESA
-----------------	---

VL FPM 19U - Monitor

2913021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2913021>



Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211509
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------