

UMK- F32M-VS - Módulo de transferencia de señales



2970099

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970099>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo VARIOFACE, para conectores IEC 603/ DIN 41612, construcción F, de 32 polos, equipado en las hileras z, b con conector macho, carcasa de cables atornillable

Datos comerciales

Código de artículo	2970099
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de producto	DK2187
GTIN	4017918087609
Peso por unidad (incluido el embalaje)	203,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,23 g
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de transmisión
Número de polos	32

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	250 V AC
Capacidad máx. de corriente por derivación	4 A

Datos de conexión

Nivel de campo

Conexión según norma	IEC / EN
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Nivel de control

Tipo de conexión	IEC 603/DIN conexión 41612
Número de conexiones	1
Número de polos	32

Señalización

Indicación de estado disponible	no
---------------------------------	----

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	112,5 mm
Altura	77 mm
Profundidad	62,5 mm

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
Tipo de material aislante Carcasa	Poliamida PA sin reforzar

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 70 °C

2970099

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970099>

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	DIN VDE 0110
-------------------------	--------------

Montaje

Posición de montaje	discrecional
---------------------	--------------

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

UMK- F32M-VS - Módulo de transferencia de señales



2970099

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970099>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es