

# FB 10-13 ISO - Puente fijo

3059663

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3059663>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Puente fijo, paso: 13 mm, número de polos: 10, color: plateado

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3059663       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BE1Z2X        |
| Clave de producto                         | BE1Z2X        |
| GTIN                                      | 4046356501958 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 18,81 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 17,95 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | IN            |

# FB 10-13 ISO - Puente fijo

3059663

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3059663>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Tipo de producto | Puente roscado |
| Número de polos  | 10             |
| Paso             | 13 mm          |

### Dimensiones

|      |       |
|------|-------|
| Paso | 13 mm |
|------|-------|

### Datos del material

|               |          |
|---------------|----------|
| Color         | plateado |
| Material      | Cobre    |
| Recubrimiento | estañado |

### Montaje

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Tipo de montaje | Montaje atornillado |
|-----------------|---------------------|

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)