

C-BCI 6/4,6 - Terminal de cable



3240570

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240570>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Terminal de cable de clavija plana, con saliente, cuello soldado, amarillo, 4 ... 6 mm², ancho de clavija: 4,6 mm, ejecución de conductor sencilla mediante Easy-Entry, para aplastamiento horizontal y vertical con CRIMPFOX-RCI 6

Sus ventajas

- "Easy Entry" introducción sencilla y segura de los conductores
- Ausencia de halógenos
- Estañado electrolíticamente

Datos comerciales

Código de artículo	3240570
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BH3461
Clave de producto	BH3461
GTIN	4046356563758
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,88 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,88 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	TW

C-BCI 6/4,6 - Terminal de cable

3240570


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240570>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores
Característica del producto	Sin halógenos
	Con sistema "Easy Entry"
	Con soldadura fuerte
	Aislamiento de poliamida

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	4,6 mm
Longitud del manguito	32 mm
Longitud de manguito de material aislante	14 mm
Longitud de zona de contacto	18 mm
Longitud de pelado máxima	9 mm
Grosor de material mín.	1 mm
Medida interior Collar aislante	6,5 mm

Datos del material

Color	amarillo (RAL 1018)
Material	Cobre
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Recubrimiento	estañado
Material aislante	PA
Sustancias contenidas	sin halógenos

Propiedades mecánicas

Datos técnicos

Longitud del manguito	32 mm
-----------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura permanente	105 °C
Temperatura de corta duración	120 °C

C-BCI 6/4,6 - Terminal de cable


3240570

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240570>



Dibujos

Esquema de dimensiones



C-BCI 6/4,6 - Terminal de cable



3240570

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240570>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-BCI 6/4,6 - Terminal de cable



3240570

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240570>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es