WP-PA HF 13,0 BK - Manguera de protección

3240681

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240681

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Manguera de protección, material: PA 6, resistente a los rayos ultravioleta: sí, flexible, índice de protección: IP68, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: V0, diámetro interior: 10 mm, Longitud total: 50 m

Datos comerciales

Código de artículo	3240681
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7DSA
Clave de producto	AF7DSA
GTIN	4046356736480
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.289 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.289 g
Número de tarifa arancelaria	39173200
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	La longitud de la manguera de protección se mide estirada; tolerancia de longitud de ±5 %

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Manguera de protección
Resistencia a la tracción GRP	100 N

Dimensiones

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	13 mm

Dimensión interior

Diámetro interior	10 mm

Datos del material

Material	PA 6
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Sustancias contenidas	no contiene halógenos, siliconas ni cadmio

Cable/línea

Radio de flexión, dinámico	45 mm
Radio de flexión, estático	20 mm
Resistencia a la tracción	100 N
Ausencia de halógenos	sí

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP68
	IP69K
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 120 °C
Resistencia a la radiación ultravioleta	sí
Temperatura de corta duración	150 °C

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240681

UL Recognized
ID de homologación: E86359

LR

VDE Zeichengenehmigung

DNV
ID de homologación: TAE0000188_Rev-1

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27430304
ECLASS-15.0	27430304

ETIM

ETIM 9.0	EC001177

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es